

**DNMG 150604, Laji: PV720****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250696 PV720 |
| GTIN | 4960664724574 |
| Tuoteluokka | 25E |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 110 - 520 m/min |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| lastunmurtaja | PQ |
| Pääkäyttöalue | P |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Syöttö f | 0,05 - 0,3 mm/kierr, |
| Laji | PV720 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuava aine | CERMET |
| ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 150604 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä