

**DNMG 150608, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250697 PV720
GTIN	4960664724581
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Laji	PV720
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 520 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	PQ
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä