




## NC-koneruuvipuristin Duo, Tyyppi: 90



### Tilaustiedot

Tilausnumero	360600 90
GTIN	4250364400619
Tuoteluokka	34A

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin jäykkä pallografiittivalurautainen runko, ylä- ja alapuoli hiottu. **Paritarkkuus 0,02 mm.**

#### Toiminto:

Ensimmäinen kappale asetetaan **kiinnityspaikkaan I** ja pyöritetään kampea, kunnes liikkuva leuka on kiinni kappaleessa, sitten toinen kappale asetetaan **kiinnityspaikkaan II** ja pyöritetään kampea edelleen rajoittimeen asti.

#### Käyttö:

- **Käytettävissä vaaka-asennossa.**
- **Kiristettäessä 2 samanlaista työkappaletta, mittaerot ( $\pm 3$  mm).**

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 porrasleukaa, 1 käsikammen, 4 kiinnityssalpaa ja pikakäynnistysoppaan.

#### Erikoistarvike:

Kiristyspultti nro 360025.

#### Huomautus:

- **Kokonaispituus L pysyy samana (lyhyet törmäysalueet).**
- **Tarvikkeet, katso nro 360530; 360570 ja nro 361400; 361440; 361660 - 361970.**
- **Kiinnitä aina 2 työstökappaletta!**
- **Sisältää reiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmille, pistomitta 200 mm.**

### Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue d	56 - 120 mm
Leukojen korkeus h <sub>1</sub>	34 mm

Enimmäiskiinnitysvoima	28 kN
Leukojen korkeus $h_2$	18 mm
Kiinnitysalue b	0 - 64 mm
tyyppi	90
Värikoodi sopiville tarvikkeille	Duo
Perusrungon pituus a	400 mm
Kokonaispituus L	482 mm
Ohjausurat	20H7 mm
Paino	24 kg
Perusrungon korkeus c -0,02	80 mm
Sarja	Duo
Suuntauratoleranssi	H7
Malli	Nollapistekiinnityssysteemi
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

## Tarvikkeet

Työkappaleen tuki 3-ulotteinen Tyyppi 300	360430 300
Työkappaleen tuki	360555
Porrasleuatliikkuva tyyppille 125	360468 125