

Garant**2-pistepikamittauslaite DM1, enimmäismittausalue: 75mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	428030 75
GTIN	4045197412072
Tuoteluokka	41B

Kuvaus**Malli:**

Vankka malli käytettäväksi suoraan sorvaus- tai jyrsinkeskuksessa. Sisä- ja ulkohalkaisijoiden, pyörintätarkkuuden, pistojen ja seinämien paksuuden mittaukseen, **toistotarkkuus 2 µm**. Sopii kaikkiin mittakelloihin ja tarkkuusmittakelloihin, joiden varren Ø on 8 h6 mm ja rungon Ø enintään 62 mm (näyttölaite ei sis. toimitukseen).

Etu:

Lyhyet mittaus- ja valmisteluajat, vankka ja helppohuoltoinen.

Toimituksen sisältö:

Mittauslaite täysin koottuna;
sis. 2 paria TiN-pinnoitettuja mittauskiekkoja (1×Ø 8 mm / 1×Ø 13 mm), 3 taivutettua ruuvitalttaa (SW 3, 4 ja 5).

Tekninen kuvaus

Käyttöalue ulkop.	6 - 70 mm
Käyttöalue sisäp.	18 - 75 mm
Leveys	110 mm

Pituus	142 mm
Mittausvoima	2,6 N
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	2-pistemittauslaite

Tarvikkeet

Varakärki DM1 Lautaskärjen Ø 13 mm	428035 13
Varakärki DM1 Lautaskärjen Ø 8 mm	428035 8