

**SNMG 120404, Laji: PV720****Tilastiedot**

Tilausnumero	251162 PV720
GTIN	4960664724741
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	110 - 520 m/min
lastunmurtaja	PQ
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Laji	PV720
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	8

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä