

**SNMG 120408, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251164 PV720
GTIN	4960664724758
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	PQ
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Laji	PV720
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	110 - 520 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä