

**TNMG 160404, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251472 PV720
GTIN	4960664725397
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

lastunmurtaja	PQ
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	110 - 520 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Laji	PV720
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä