

**TNMG 160408, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251474 PV720
GTIN	4960664725403
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 520 m/min
Laji	PV720
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	PQ
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä