

**VNMG 160404, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251752 PV720
GTIN	4960664726455
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Laji	PV720
lastunmurtaja	PQ
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 520 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä