

**WNMG 080404, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252012 PV720
GTIN	4960664726592
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Syöttö f	0,07 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	110 - 490 m/min
Laji	PV720
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	HQ
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä