

**CC.T 060202, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260091 PV720
GTIN	4960664723362
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 270 m/min
lastunmurtaja	HQ
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	PV720
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä