

**CC.T 060204, Laji: PV720**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260092 PV720
GTIN	4960664723379
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Laji	PV720
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 270 m/min
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	HQ
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä