

**CC.T 09T302, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260096 PV720
GTIN	4960664723386
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 270 m/min
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Laji	PV720
lastunmurtaja	HQ
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä