

**CC.T 09T304, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260097 PV720
GTIN	4960664723393
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Laji	PV720
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	HQ
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 270 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä