

**CCMT 09T308, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260098 PV720
GTIN	4960664723409
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	HQ
Laji	PV720
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 270 m/min
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä