

**CCMT 060202, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260190 PV720
GTIN	4960664726820
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	GK
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 270 m/min
Laji	PV720
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä