

**CCMT 060204, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260192 PV720
GTIN	4960664726905
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm
lastunmurtaja	GK
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Laji	PV720
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 270 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä