

**CCMT 09T302, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260194 PV720
GTIN	4960664726837
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,2 mm
Laji	PV720
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	GK
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 270 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä