


**CCMT 120404, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260202 PV720
GTIN	4960664726936
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 270 m/min
lastunmurtaja	GK
Laji	PV720
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä