

**DC.T 070202, Laji: PV720**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260381 PV720
GTIN	4960664724116
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 270 m/min
lastunmurtaja	HQ
Laji	PV720
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä