

**DC.T 070204, Laji: PV720**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260382 PV720 |
| GTIN | 4960664724123 |
| Tuoteluokka | 25E |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 60 - 270 m/min |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Laji | PV720 |
| lastunmurtaja | HQ |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Pääkäyttöalue | P |
| Syöttö f | 0,05 - 0,25 mm/kierr, |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuava aine | CERMET |
| ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 070204 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Toleranssi | M |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |