

**DC.T 11T302, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260385 PV720
GTIN	4960664724147
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	HQ
Laji	PV720
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 270 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä