

**DC.T 11T304, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260386 PV720
GTIN	4960664724154
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 270 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
Laji	PV720
lastunmurtaja	HQ
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä