

**DCMT 070208, Laji: PV720**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260486 PV720
GTIN	4960664726875
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	GK
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Koneistusehto	jatkuva
Laji	PV720
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 270 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070208
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä