

**DCMT 11T302, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260488 PV720
GTIN	4960664726844
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	GK
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Laji	PV720
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 270 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä