

**DC.T 11T308, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260492 PV720
GTIN	4960664726851
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Laji	PV720
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	GK
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 270 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä