

**VBMT 110304, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261174 PV720
GTIN	4960664726110
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 270 m/min
Laji	PV720
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2 mm
lastunmurtaja	HQ
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä