

**VBMT 160404, Laji: PV720****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261182 PV720
GTIN	4960664726134
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	HQ
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Laji	PV720
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 270 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	CERMET
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä