

**Garant****2-pistepikamittauslaite DM1, enimmäismittausalue: 135mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	428030 135
GTIN	4045197412089
Tuoteluokka	41B

**Kuvaus****Malli:**

Vankka malli käytettäväksi suoraan sorvaus- tai jyrsinkeskuksessa. Sisä- ja ulkohalkaisijoiden, pyörintätarkkuuden, pistojen ja seinämien paksuuden mittaukseen, **toistotarkkuus 2 µm**. Sopii kaikkiin mittakelloihin ja tarkkuusmittakelloihin, joiden varren Ø on 8 h6 mm ja rungon Ø enintään 62 mm (näyttölaite ei sis. toimitukseen).

**Etu:**

Lyhyet mittaus- ja valmisteluajat, vankka ja helppohuoltoinen.

**Toimituksen sisältö:**

Mittauslaite täysin koottuna;  
sis. 2 paria TiN-pinnoitettuja mittauskiekkoja (1xØ 8 mm / 1xØ 13 mm), 3 taivutettua ruuvitalttaa (SW 3, 4 ja 5).

**Tekninen kuvaus**

Käyttöalue sisäp.	18 - 135 mm
Leveys	167 mm
Pituus	202 mm
Käyttöalue ulkop.	6 - 130 mm

Mittausvoima	2,6 N
mittaustekniikka	analoginen
Tuotetyyppi	2-pistemittauslaite

---

## Tarvikkeet

Varakärki DM1 Lautaskärjen Ø 13 mm	428035 13
Varakärki DM1 Lautaskärjen Ø 8 mm	428035 8