



XT-sisämikrometri, Mittausalue: 20-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428500 20-25
GTIN	5051102090456
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus. Pohjareikien mittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet.

Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	20 - 25 mm
Vakiomittaussyvyys	66 mm

Mitta a	0,5 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	216 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022500 50

Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 25 mm	484030 25
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 4/150	428510 4/150
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 20 mm	484030 20
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 24 mm	484030 24
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 20-25 mm	428745 20-25
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 20-25 mm	428746 20-25