

Mahr**Kolmipistemikrometri, Mittausalue: 175-200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	427800 175-200
GTIN	2050001053671
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Kevyt, nurjahduskestävä putkirakenne. Mittauskarat kokonaan karkaistut ja hiotut.

Mittauspinnat karkaistu, hiottu ja läpätty. Säättöosat ja asteikko-osat mattakromattuja.

Mittausalueesta 100 – 125 mm alkaen lämmöneristys ja lukitus.

Toimituksen sisältö:

Mikrometri kotelossa.

Tekninen kuvaus

Karan Ø	8 mm
Mittarummun Ø	20 mm
Mittausalue	175 - 200 mm
Lukema	0,01 mm
virheraja	7 µm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Kalibrointi	B10
Tuotetyyppi	2-piste-sisämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistemikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022440 200
DAkkS-kalibrointiKolmipistemikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022450 200