



XT-sisämikrometri, Mittausalue: 200-225mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428500 200-225
GTIN	5051102001353
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus. Pohjareikien mittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet.

Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.

Tekninen kuvaus

Vakiomittaussyvyys	115 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	265 mm

Mitta a	0,5 mm
Mittausalue	200 - 225 mm
virheraja	0,008 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue
300 mm

022500 300

Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 5/150

428510 5/150

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 225 mm

484030 225

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 210 mm

484030 210