



Digitaalinen korkeudenmittauslaite TESA MICRO-HITE + M, moottorikäyttöinen Mukana ohjauspaneeli, Tyyppi: M600



Tilaustiedot

Tilausnumero	445290 M600
GTIN	7630041129960
Tuoteluokka	45B

Kuvaus

Malli:

Moottoroitu digitaalinen korkeudenmittauslaite TESA MICRO-HITE laajoihin mittauksiin 1D- tai 2D-koordinattisuunnissa.

- **Inkrementaalisesti jaoteltu lasinen mitta-asteikko, jossa viitepiste. Patentoitu opto- μ -lukujärjestelmä.**
- **Erittäin hyvä tarkkuus järjestelmällisten mittauspoikkeamien automaattisen korjauksen avulla. Pituuden laajenemiskerroin teräksen mukaan.**
- **Erittäin korkea toistotarkkuus tasaisen mittausvoiman ansiosta.**
- **Kytkevä ilmajousitus**
- **Käyttäjäystävällinen käyttö aktiivisten toimintojen monikielisen kontekstituen ansiosta.**
- **Säästää aikaa ja helpottaa prosesseja sarjamittauksissa.**
- **Valinnainen tietojen hallinta mittausohjelmistoilla Stat-Express tai Data-Direct. Tallennusmahdollisuus USB-tikulle.**

Ohjelmisto/mittaustoiminnot

- **Kattavat mittausmahdollisuudet, esimerkiksi yhdensuuntaisuus, kulmamittaukset, yksinkertaiset 2D-mittaukset jne.**
- **Integroitu tietokone.**
- **Mittausraporttien helppo laadinta.**

- **Automaattinen mittaustulosten laskenta ohjelman toistoissa tallennettavien toistojen avulla.**
- **Asiakaskohtaisten toleranssien syöttömahdollisuus. Iso-toleranssit on tallennettu automaattisesti ohjelmistoon. Suorat ja selkeät käyttäjätiedot hyväksynnän/hylkäyksen avulla.**

Hybridi-ohjauspaneeli

- **Taustavalolla varustettu näppäimistö, yksinkertaistettu ja selkeä rakenne sekä selvät tiedot.**
- **Miellyttävä ja joustava käyttää näppäimistön ja kosketusnäytön rinnakkaiskäytön ansiosta.**
- **Ergonominen kehon asento joustavasti säädettävän ohjauspaneelin ansiosta.**

Kuvaus mainosteksti:

Moottoroitu digitaalinen korkeudenmittauslaite TESA MICRO-HITE laajoihin mittauksiin 1D- tai 2D-koordinattisuunnissa.

- **Inkrementaalisesti jaoteltu lasinen mitta-asteikko, jossa viitepiste. Patentoitu opto- μ -lukujärjestelmä.**
- **Erittäin hyvä tarkkuus järjestelmällisten mittauspölkkeämien automaattisen korjauksen avulla. Pituuden laajenemiskerroin teräksen mukaan.**

Ohjelmisto/mittaustoiminnot

- **Kattavat mittaumahdollisuudet, esimerkiksi yhdensuuntaisuus, kulmamittaukset, yksinkertaiset 2D-mittaukset jne.**

Hybridi-ohjauspaneeli

- **Taustavalolla varustettu näppäimistö, yksinkertaistettu selkeä näyttö sekä selvät tiedot.**

Etu:

Visualinen tietojen ilmoitus valodiodilla meluisissa ympäristöissä kaikille mittauksille.

Käyttö:

Vankan rakenteen ansiosta soveltuu sekä korjaamo- että laboratoriokäyttöön. Ihanteellinen sarjamittauksissa.

Toimituksen sisältö:

Peruslaite TESA MICRO-HITE, mukana ohjauspaneeli, vakiomittauskärjenpidin, vakiomittauskärki koetinsauvalla ja mittauskuulalla \varnothing 5 mm, vertailukappale, sähköpumppu (asennettu) laitteen alustan ilmajousitusta varten, li-ioniakku nro 445443 koko AKKU, verkkosovitin (laturi), verkkokaapeli. **SCS-kalibrointitodistus.**

Erikoistarvike:

USB-tulostin nro 445293, tulostuspaperi nro 445294, tiedonsiirtokaapeli nro 498918 koko USB, Data-Direct -ohjelmisto 498925, radiolähetin TLC-BLE nro 498921 koko BT, Ohjelmisto Stat-Express nro 498926. Pölysuoja. Laaja erikoisvarustevalikoima (esim. suorakulmaisuu den mittaamiseen) saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Mittaalue	600 mm
Toistotarkkuus reiässä	$\leq 1 \mu\text{m}$

Mittausvoima	1,6 ±0,25 N
Mittausluistin käyttömenetelmä	moottoroitu
Lukema vaihdeltavissa	0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Paino	37 kg
Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali)	9 µm
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm)	1,8 + 2L / 1000 µm
Enimmäiskäyttöalue	0 - 770 mm
Toistotarkkuus tasolla	≤0,5 µm
Kalibrointi	E2
Akkutyyppe	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	TESA Link Connector TLC
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Korkeudenmittauslaite

Palvelut

DAkS-kalibrointiDigitaalinen korkeudenmittauslaite enimmäismittausalue 800 mm	024010 800
KalibrointiDigitaalinen korkeudenmittauslaite enimmäismittausalue 800 mm	024000 800

Tarvikkeet

USB-tulostin laitteelle MICRO-HITE	445293
Lämpöpaperi USB-tulostimeen	445294

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Datakaapeli TLC, 2 m Tyyppi USB	498918 USB
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Akku Tyyppi AKKU	445443 AKKU
Verkkolaite Tyyppi MH	445282 MH