

**Kierukkaporasarja HSS nro 114360, kotelo, TiN, Tyyppi: 1-10,5****Tilastiedot**

Tilausnumero	115245 1-10,5
GTIN	4045197024695
Tuoteluokka	12B

Kuvaus**Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Normaali sydänosan vahvuus ilman paksunemaa. Tarkka kärkihionta.

Profiilihiottu: Hyvä pyörintä- ja jaotustarkkuus, sarjatuotantoon sopiva pora.

Teräväkärkinen muoto C koosta 2,4 mm alkaen.

Tekninen kuvaus

Porien lukumäärä	24
Porausalue	1 - 10,5 mm
Teräsarjan porrastus	0,5 mm
Varsi	Lieriövarsi
Alkureiän Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	TiN

Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 338
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	118 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	kyllä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	56 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	50 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	37 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	31 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	12 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	S
GG(G)	soveltuu	31 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

Kierukkapora HSSN Ø DC h8 2,5 mm	114360 2,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 1,5 mm	114360 1,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 3,5 mm	114360 3,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 7,5 mm	114360 7,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 10 mm	114360 10
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 1 mm	114360 1
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 8 mm	114360 8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 5 mm	114360 5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 5,5 mm	114360 5,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 9,5 mm	114360 9,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 9 mm	114360 9
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 6,8 mm	114360 6,8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 2 mm	114360 2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 3 mm	114360 3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 7 mm	114360 7
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 6,5 mm	114360 6,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 4,5 mm	114360 4,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 8,5 mm	114360 8,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 4 mm	114360 4
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 3,3 mm	114360 3,3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 10,5 mm	114360 10,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 10,2 mm	114360 10,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 6 mm	114360 6
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 4,2 mm	114360 4,2
Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 Tyyppi 1-10,5	115475 1-10,5