



## XT-sisämikrometrisarja, Mittausalue: 100-150mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428550 100-150
GTIN	5051102033293
Tuoteluokka	46B

### Kuvaus

#### Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus.

#### Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

#### Toimituksen sisältö:

Sisämikrometrit nro 428500, säätörengas UKAS-tarkastustodistus.

#### Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

#### Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.

### Tekninen kuvaus

Mittausalue	100 - 150 mm
Asetusrenkaan Ø	125 mm
Mikrometrien määrä	2

Säätöreunkaiden määrä	1
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

### Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 100-150 mm	020550 100-150
---	----------------

### Tarvikkeet

XT-sisämikrometri Mittausalue 100-125 mm	428500 100-125
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 130 mm	484030 130
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 5/150	428510 5/150
XT-sisämikrometri Mittausalue 125-150 mm	428500 125-150
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 100-125 mm	428605 100-125
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 110 mm	484030 110