

**Garant****Hiusviivain, ruostumaton, kotelossa, Pituus: 75mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	460095 75
GTIN	4045197444264
Tuoteluokka	41H

**Kuvaus****Malli:**

Karkaistut, hiotut ja hienoläpätyt hiusmittausreunat. Kiilamainen poikkipinta, terävä pää myös esim. kulmien, urien ja syvennysten tarkastukseen. Eristetty muovikahva suojaa käden lämmöltä.

**Ruostumatonta** terästä. **Molemmat viisteet matattu heijastamattomiksi.**

**Huomautus:**

Mittausreunan suoruustoleranssi koskee  $\pm 15$ :n kääntöaluetta symmetriatasoon nähden.

**Tekninen kuvaus**

Pituus	75 mm
Mittausreunan suoruustoleranssi	0,002 mm
Standardi	DIN 874
Raaka-aine	Ruostumatonta terästä
Viisteen pinta	heijastamaton, matta
Pakkaus	Tasku
Kalibrointi	F6
Tuotetyyppi	Hiusviivain

**Palvelut**

026010 500

DAkS-kalibrointiHiusviivain Enimmäispituus 500 mm	
KalibrointiHiusviivain Enimmäispituus 200 mm	026000 200