

Mahr**Sisämikrometri, suuret mittausalueet, Mittausalue: 100-900mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	427900 100-900
GTIN	4059192005894
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Kevyt, nurjahduskestävä putkirakenne. Mittauskarat kokonaan karkaistut ja hiotut. **Mittauspinnat on karkaistu ja puolipyöreiksi hiottu.** Yksi mittauspinta säädettävä. Mittausleuat, säätöosat ja asteikko-osat mattakromattuja. **Heti käyttövalmis ilman säätötyökälyä.**

Tarkkuus:

(4 + L / 100) µm.

Toimituksen sisältö:

Mikrometri, jatkokappaleet nro 427950.

Erikoistarvike:

Jatkokappale nro 427950.

Tekninen kuvaus

Jatkokappale	25; 50; 100; 200; 400 mm
Mittarummun Ø	17,5 mm
Karan Ø	7,5 mm
Mittausalue	100 - 900 mm
Lukema	0,01 mm
Standardi	Tehdasnormi

Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S4
Tuotetyyppi	2-piste-sisämikrometri

Palvelut

KalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 100-900 mm	020480 100-900
DAkkS-kalibrointiSisämikrometrisarja Mittausalue 100-900 mm	020490 100-900

Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometriin Pituus 50 mm	427950 50
Jatkokappale sisämikrometriin Pituus 800 mm	427950 800
Jatkokappale sisämikrometriin Pituus 100 mm	427950 100
Jatkokappale sisämikrometriin Pituus 25 mm	427950 25
Jatkokappale sisämikrometriin Pituus 200 mm	427950 200
Jatkokappale sisämikrometriin Pituus 400 mm	427950 400