

**Garant****Hiusviivain, ruostumaton, kotelossa, Pituus: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	460095 100
GTIN	4045197444271
Tuoteluokka	41H

**Kuvaus****Malli:**

Karkaistut, hiotut ja hienoläpätyt hiusmittausreunat. Kiilamainen poikkipinta, terävä pää myös esim. kulmien, urien ja syvennysten tarkastukseen. Eristetty muovikahva suojaa käden lämmöltä.

**Ruostumatonta** terästä. **Molemmat viisteet matattu heijastamattomiksi.**

**Huomautus:**

Mittausreunan suoruustoleranssi koskee  $\pm 15$ :n kääntöaluetta symmetriatasoon nähden.

**Tekninen kuvaus**

Mittausreunan suoruustoleranssi	0,002 mm
Pituus	100 mm
Standardi	DIN 874
Raaka-aine	Ruostumatonta terästä
Viisteen pinta	heijastamaton, matta
Pakkaus	Tasku
Kalibrointi	F6
Tuotetyyppi	Hiusviivain

**Palvelut**

DAkS-kalibrointiHiusviivain Enimmäispituus 500 mm	026010 500
---	------------

KalibrointiHiusviivain Enimmäispituus 200 mm

026000 200