



XT-sisämikrometri, Mittausalue: 50-65mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428500 50-65
GTIN	5051102095819
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus. Pohjareikien mittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet.

Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.

Tekninen kuvaus

Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	230 mm
Mitta a	0,5 mm

Mittausalue	50 - 65 mm
Vakiomittaussyvyys	80 mm
virheraja	0,005 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 100 mm	022500 100

Tarvikkeet

AetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 50-65 mm	428605 50-65
AetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 50 mm	484030 50
AetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 65 mm	484030 65
AetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 60 mm	484030 60
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 5/150	428510 5/150
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 50-65 mm	428745 50-65
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 50-65 mm	428746 50-65