



## XT-sisämikrometri, Mittausalue: 65-80mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	428500 65-80
GTIN	5051102085582
Tuoteluokka	46B

### Kuvaus

#### Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus. Pohjareikien mittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet.

#### Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

#### Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

#### Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.

### Tekninen kuvaus

Mittausalue	65 - 80 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	230 mm

Vakiomittaussyvyys	80 mm
Mitta a	0,5 mm
virheraja	0,005 mm
Lukema	0,005 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200
KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 100 mm	022500 100

## Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 5/150	428510 5/150
AetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 80 mm	484030 80
AetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 70 mm	484030 70
AetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 65 mm	484030 65
Vaihtoteräpä XT Mittausalue 65-80 mm	428605 65-80
AetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 75 mm	484030 75
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 65-80 mm	428745 65-80
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 65-80 mm	428746 65-80