



Pystykiinnitin vaakajalusta, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	376510 1
GTIN	4020772007805
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Pystysuora jalusta kiinnitettäväksi väliseiniin ja hitsattuihin rakenteisiin.

- **Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.**
- **Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennettun käsituen ansiosta.**
- **Puristuskara suojattu häviämiseltä.**
- **Sormisuoja varmistuskiinnityksellä ilman tarttumismahdollisuutta.**

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Puristusvoima P2	1100 N
Kokonaispituus	61 mm
Reiän Ø d	4,5 mm

Kokonaiskorkeus	109 mm
Reikien etäisyys e	16 mm
Puristuskara	M5×30 mm
Puristusvoima P1	600 N
tyyppi	6802J
Kiinnityskorkeus H	23,5 - 25 mm
Tuotetyyppi	Pystykiinnitin