



Pystykiinnitin vaakajalusta, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	376510 2
GTIN	4020772007812
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Pystysuora jalusta kiinnitettäväksi väliseiniin ja hitsattuihin rakenteisiin.

- **Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.**
- **Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennettun käsituen ansiosta.**
- **Puristuskara suojattu häviämiseltä.**
- **Sormisuoja varmistuskiinnityksellä ilman tarttumismahdollisuutta.**

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Reiän Ø d	5,5 mm
Puristuskara	M6×35 mm
Kokonaiskorkeus	144,5 mm

Reikien etäisyys e	20 mm
Kokonaispituus	78 mm
Puristusvoima P2	1200 N
Puristusvoima P1	800 N
tyyppi	6802J
Kiinnityskorkeus H	28,5 - 32 mm
Tuotetyyppi	Pystykiinnitin