



XT-sisämikrometri, Mittausalue: 6-8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428500 6-8
GTIN	5051102212407
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus. Micro-malli parannetulla 2 µm:n näyttötarkkuudella.

Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

Varaosa:

Mittauspää nro 428605.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	6 - 8 mm
Vakiomittausyvyys	58 mm
Mitta a	1,9 mm

Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	121 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,002 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

Tarvikkeet

Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 1/63	428510 1/63
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 8 mm	484030 8
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 6 mm	484030 6
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 7 mm	484030 7
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 6-8 mm	428605 6-8
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 6-8 mm	428745 6-8
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 6-8 mm	428746 6-8