



XT-sisämikrometri, Mittausalue: 8-10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428500 8-10
GTIN	5051102212438
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus. Micro-malli parannetulla 2 µm:n näyttötarkkuudella.

Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.

Tekninen kuvaus

Vakiomittaussyvyys	58 mm
Mittausalue	8 - 10 mm
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa	121 mm

Mitta a	1,9 mm
virheraja	0,004 mm
Lukema	0,002 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesisämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 8 mm	484030 8
Vaihtoteräpää XT Mittausalue 8-10 mm	428605 8-10
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 9 mm	484030 9
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 10 mm	484030 10
Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 1/63	428510 1/63
Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 8-10 mm	428745 8-10
Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 8-10 mm	428746 8-10