

Garant**NC-koneruuvipuristin - LC-versio, Tyyppi: 125****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360510 125
GTIN	4250364401500
Tuoteluokka	31F

Kuvaus**Malli:**

- **Pienet rakennemit; optimaalinen leukavälin / kokonaispituuden suhde. Kiinnitysvoima valvottavissa silmämääräisesti neljän rengasmerkin avulla. Suurin kiinnitysvoima on toistettavissa kiintorajoittimen ansiosta.**
- **Erittäin jäykkä pallografiittivalurautainen runko, ylä- ja alapuoli hiottu, paritarkkuus 0,02 mm.**
- **Sisältää reiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmille, pistomitta 200 mm.**

Ominaisuudet:

- **Click-pikavaihtojärjestelmä. porrasleukoille/-leuoille. Lyhyet valmisteluajat ja joustava käyttö.**
- **Täysin koteloitu ja nitrattu kara (hyvä toimintavarmuus, optimoitu lastusuoja, helppo puhdistus).**

Käyttö:

Yleiskiinnitysjärjestelmä työstöjärjestelmiin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 porrasleukaa, 1 käsikammen, 4 kiinnityskäpälää ja 1 tappiavaimen.

Erikoistarvike:

- **Oikaisu- ja kiinnityssarja, katso nro 360530.**
- **Työkappaleen tuki ja varakampi, katso nro 360555, 352650 ja 360800.**
- **Käsikammen jatkokappale nro 360850.**
- **Kiristysleuat, katso myös nro 361380 - 361770 ja 362390 - 362600.**
- **Varaporrastleuat, katso nro 361400; 361420 tai 361295; 361296.**
- **Kiristyspultti nro 360025.**
- **Leukojen pikavaihtojärjestelmä nro 362635 koko 2.**

Huomautus:

- **Porraslistojen Click-järjestelmä, joka mahdollistaa reunan lähellä tapahtuvan poraamisen ja litteiden työkappaleiden kiinnittämisen katso nro 361950; 361960; 361970.**
- **Porraslistat, katso nro 361400; 361420; 361295; 361296.**

Malli: Nollapistekiinnityssysteemi

Enimmäiskiinnitysvoima: 40 kN

Paino: 34 kg

Kokonaispituus L: 446 mm

Perusrungon pituus a: 398 mm

Kiinnitysalue b: 0 - 182 mm

Perusrungon korkeus c –0,02: 100 mm

Tekninen kuvaus

Enimmäiskiinnitysvoima	40 kN
Värikoodi sopiville tarvikkeille	LC-GARANT
tyyppi	125
Kokonaispituus L	446 mm
Pitkittäisura l H7	20 mm
Leukojen korkeus h	39,5 mm
m	180 mm
Perusrungon pituus a	398 mm
Poikittaisura n H7	20 mm
Kiinnitysalue d	131 - 313 mm
Perusrungon korkeus c –0,02	100 mm
t	144 mm
Paino	34 kg
r ±0,015	118 mm
Kiinnitysalue b	0 - 182 mm
Malli	Nollapistekiinnityssysteemi
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

Asetus- ja kiinnitysvälinessarja Pöydän T-uran mitta 18 mm	360530 18
Kiristysleukapari, sileä Leukojen leveydelle 125 mm	362420 125
Käsikammen jatkokappale	360850
Kiinnitysleukapari, ristiuritettu Karkaistua terästä tyypille 125	360525 125
Kulmamekanismi tyypille 125-200	360570 125-200
Porraslistapari (porraspuoli) tyypille 125	361970 125
Rulla-alasvetoleukapari Leukojen leveydelle 125 mm	362460 125
Pehmeä leukapari Hiiletysteräs 21MnCr5 tyypille 125	360520 125
Asetus- ja kiinnitysvälinessarja Pöydän T-uran mitta 12 mm	360530 12
Porraslistapari, Click- järjestelmä, karkaistua terästä tyypille 125	361960 125
Sivulle-/alasvetävä kiinnitysleuka Leukojen leveydelle 125 mm	362645 125
Asetus- ja kiinnitysvälinessarja Pöydän T-uran mitta 20 mm	360530 20
perusleuka kiinteä tyypille 125	361520 125
Porrasleuat liikkuva tyypille 125	360468 125
Vaihto- jousilehtipari Leukojen leveydelle 125 mm	362620 125
Kiinnitysleukapari, kavennettu tukipinta Leukojen leveydelle 125 mm	362560 125
Sovitinleuka liikkuva tyypille 125	361600 125
Kulmamekanismi tyypille 125	360580 125
Asetus- ja kiinnitysvälinessarja Pöydän T-uran mitta 22 mm	360530 22
Vararuuvi Tyyppi 125	360821 125
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 12M10	360025 12M10
Kierrekaavinsarja Tyyppi 125	360822 125
Prismaleukapari Karkaistua terästä tyypille 125	360540 125
Työkappaleen tuki	360555
Kiristysleukapari, pitkittäis- ja poikittaisuritetut Leukojen leveydelle 125 mm	362400 125

Varakampi tyypille 125/200	360800 125/200
Korotuslevy tyypille 125XL	361230 125XL
Asetus- ja kiinnitysvälinesarja Pöydän T-uran mitta 14 mm	360530 14
Sovitinleuka kiinteä tyypille 125	361620 125
Porraslistapari, Click- järjestelmä, karkaistua terästä tyypille 125	361950 125
Perusleukapari, pehmeä Leukojen leveydelle 125 mm	362520 125
perusleuka liikkuva tyypille 125	361500 125
Lehtijousileukapari Leukojen leveydelle 125 mm	362600 125
Prismaleukapari Leukojen leveydelle 125 mm	362500 125
Asetus- ja kiinnitysvälinesarja Pöydän T-uran mitta 16 mm	360530 16
Leuka kohdistusnastoilla kiinteä Leukojen leveydelle 125 mm	362625 125
Uivat leuat liikkuva tyypille 125	361660 125
Kaavinsarja Tyyppi 125	360823 125
Porrasleuat kiinteä tyypille 125	360469 125