



Vaakapuristin vaakajalusta, ruostumaton, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	376620 3
GTIN	4020772008963
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.

Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.

Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennetun käsituen ansiosta.

Vaakasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus	48,5 mm
Puristusvoima P2	2500 N
Puristuskara	M8x45 mm
Reikien etäisyys f	22-31,8 mm
Reikien etäisyys e	25,7 mm
Kokonaispituus	206 mm
Puristusvoima P1	1800 N

Reiän Ø d	6,5 mm
tyyppi	6830NIJ
Kiinnityskorkeus H	32 mm
Tuotetyyppi	Vaakapuristin