



Pystykiinnitin vaakajalusta, ruostumaton, Tyyppi: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	376505 2
GTIN	4020772008895
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Vaakasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

- **Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.**
- **Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennnetun käsituen ansiosta.**
- **Puristuskara suojattu häviämiseltä.**
- **Sormisuoja varmistuskiinnityksellä ilman tarttumismahdollisuutta.**

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Reikien etäisyys e	20 mm
Kokonaiskorkeus	140 mm
Reiän Ø d	5,5 mm

Puristuskara	M6×35 mm
Puristusvoima P1	800 N
Puristusvoima P2	1200 N
Kokonaispituus	78 mm
Reikien etäisyys f	23-31 mm
tyyppi	6800NIJ
Kiinnityskorkeus H	23 mm
Tuotetyyppi	Pystykiinnitin