



## Pystykiinnitin vaakajalusta, Tyyppi: 5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	376510 5
GTIN	4020772007850
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

#### Malli:

Pystysuora jalusta kiinnitettäväksi väliseiniin ja hitsattuihin rakenteisiin.

- **Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.**
- **Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennettun käsituen ansiosta.**
- **Puristuskara suojattu häviämiseltä.**
- **Sormisuoja varmistuskiinnityksellä ilman tarttumismahdollisuutta.**

#### Käyttö:

**Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa** tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

### Tekninen kuvaus

Puristusvoima P2	5000 N
Puristusvoima P1	3000 N
Reiän Ø d	8,5 mm

Reikien etäisyys e	45 mm
Kokonaiskorkeus	301 mm
Puristuskara	M12×80 mm
Kokonaispituus	195 mm
tyyppi	6802J
Kiinnityskorkeus H	66 mm
Tuotetyyppi	Pystykiinnitin