



Vaakapuristin vaakajalusta, Tyyppi: 0



Tilaustiedot

Tilausnumero	376625 0
GTIN	4045197229908
Tuoteluokka	32S

Kuvaus

Malli:

Puristuskara suojattu häviämislä.

Vaakaasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus	17 mm
Kokonaispituus	77 mm
Puristuskara	M4x20 mm
Reiän Ø d	4,3 mm
Puristusvoima P1	230 N
Reikien etäisyys e	11,2 mm
Reikien etäisyys f	16 mm
Puristusvoima P2	380 N
tyyppi	376625 0

Kiinnityskorkeus H	8 mm
Tuotetyyppi	Vaakapuristin