



Vaakapuristin vaakajalusta, Tyyppi: 0



Tilaustiedot

Tilausnumero	376610 0
GTIN	4020772008048
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Puristuskara suojattu häviämiseltä.

Kompakti koko uuden kahvan ansiosta.

Ergonominen 2-komponenttikahva, hyvä käyttömukavuus suurennetun käsituen ansiosta.

Vaakasuora jalusta asennuslevyihin ja vastaaviin kiinnittämistä varten.

Käyttö:

Nopeaan kiinnittämiseen ja irrottamiseen sarjatuotannossa tai asennettavaksi erikoiskiinnittimiin. Sopii kiinnittämiseen porattaessa, kalvittaessa, hiottaessa, taivutettaessa, hitsattaessa, asennettaessa jne.

Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus	23 mm
Reikien etäisyys f	16 mm
Reikien etäisyys e	11,5-14,5 mm
Puristusvoima P1	250 N
Puristuskara	M4x25 mm
Kokonaispituus	79 mm
Puristusvoima P2	400 N

Reiän Ø d	4,6 mm
tyyppi	6830J
Kiinnityskorkeus H	14,5 mm
Tuotetyyppi	Vaakapuristin